

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För direktvisning av nivå för ofarliga media.

BESKRIVNING

Glasrörsställ utan avstängning av syrafast stål med packningar av PTFE. Glasrör med skyddshylsa av plexiglas.

IA 16/16 glasrörsställ i syrafast stål PN 10

MONTAGE

Obserevra att övre och undre anslutningshusen är olika, kontrollera att de är monterade i linje med varandra. Lossa proppen i övre anslutningshuset och skjut in glasröret. Överfallsmuttrar, gland och packningsring skjuts lösa på glasröret. Dra åt överfallsmuttern för hand, ej med nyckel. Skyddshylsan monteras mot överfallsmuttrarna med medföljande spännklamnor.

TEKNISKA DATA

Arbetstryck	8 bar	10 bar
Max. arbetstemperatur	200°C	100°C
Max. centrumavstånd	1000 mm	

Synlängd = Centrumavstånd - 80 mm

MATERIAL


DETALJ	MATERIAL
Rör Ø 13,5	Glas
Skyddshylsa	Plexiglas
Anslutningshus	1.4571
Propp R 1/2"	1.4571
Tötning	PTFE

BESTÄLLINGSNYCKEL

IA 16/16-800

Centrumavstånd

Artikelnummer



MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EVENTUELLA TRYCKFEL. PRODUKTBLADET FÅR ENDAST KOPIERAS I SIN HELHET.